

HOLEX**Ploché zaoblené kliešte zalomené, lesklé, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713600 160
GTIN	4045197283566
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany.

Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	50 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsená
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji

Povrch	svetlý
Druh produktu	Multifunkčné kliešte