



Kliešte pre jemnú mechaniku chrómované ploché široké, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	715500 125
GTIN	4003773043638
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

S krátkymi, úzkymi čeľusťami, hladkými zvnútra. Chrómované kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka čeľustí	27 mm
Otvorený tvar	ploché široké, rovné
Norma	DIN ISO 9655
Prevedenie čeľustí	Hladká vnútorná strana
Rukoväť	s plastovým potahom
Materiál	Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Uchopovacie kliešte