



Kliešte pre jemnú mechaniku chrómované ploché špicaté, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	715800 125
GTIN	4003773043645
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

S krátkymi, úzkymi čelustami, hladkými zvnútra. Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka čelustí	27 mm
Otvorený tvar	ploché špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 9655
Prevedenie čelustí	Hladká vnútorná strana
Rukoväť	s plastovým potahom
Materiál	Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji

Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Uchopovacie kliešte