

Erdi**Univerzálne nožnice na plech priebežné, Celková dĺžka: 235mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	767710 235
GTIN	4010220028933
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Rezná hrana zo zušľachtenej nehrdzavejúcej ocele; bočné posunutie na priebežné rezy. Robustný rám vyrobený z plastu vystuženého sklenenými vláknami s vložkou z mäkkého materiálu, ktorý je šetrný k rukám. Nastaviteľný kľbový skrutkový spoj, integrovaná otváracia pružina a západka odolná proti uzamknutiu.

Kapacita rezania: Hliníkový/medený plech do 0,7mm, bežný plech do 0,6mm.

Výhoda:

Zalomená hlava nožníc garantuje vzdialenosť medzi rukou a rezaným materiálom v súlade s praxou.

Použitie:

Rezanie materiálov do strednej hrúbky a tvrdosti. Na dlhé a rovné priebežné rezy a veľké polomery.

Technický opis

Celková dĺžka	235 mm
Dĺžka ostria	50 mm
Druh produktu	Nožnice