

**Erdi****Nožnice na plech Ideál s HSS ostria, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	766360 260
GTIN	4010220000281
Trieda položky	73X

## Popis

### Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.

Hlava nožníc s **reznými hranami HSS** (HRC 65). Obzvlášť dlhá životnosť rezných hrán. Ramená z poniklovaného ocelového plechu. Dvojjložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

**Kapacita rezania:** Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

### Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

## Technický opis

Celková dĺžka	260 mm
Dĺžka ostria	33 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice

## Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal	766020
--	--------