

**Ploché zaoblené kliešte ERGO™ rovné, chrómované, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713940 160
GTIN	7314150102167
Trieda položky	730

Popis**Prevedenie:**

Chróm-vanádiová oceľ, hlava a kĺb sú chrómované. Obzvlášť štíhle, oválne špicaté čeľuste, zvnútra zdrsnené. Hrubostenné rukoväti s **pripojiteľnou a odpojiteľnou pružinou**. Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC); vhodné na tvrdý a mäkký drôt.

Norma:**DIN ISO 5745****Technický opis**

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čeľustí	49 mm
Rukoväť	plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami
s vypínateľnou otváracou pružinou	áno
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC)
Prevedenie čeľustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ

Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte