



Ploché zaoblené kliešte rovné plne izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 220mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713370 220
GTIN	4003773073963
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Kliešte z plastu vystuženého sklenými vláknami, rukoväti s mäkkou plastovou zónou na bezpečné uchopenie. Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. **Úplná izolácia znižuje riziko skratu.**

Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Technický opis

Rukoväť	s časťou z mäkkého plastu
bez iskier	áno
Prevedenie čeľustí	ozubené
Celková dĺžka	220 mm
Otvorený tvar	oválne, špicaté
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka čeľustí	75 mm
s britom	nie
Materiál	plast spevnený skleneným vláknom
plne izolovaný	áno
elektrická izolácia	VDE 1000 V

Druh produktu

Ploché zaoblené kliešte