

Erdi**Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	766010 260
GTIN	4010220019368
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 58 – 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Technický opis

Dĺžka ostria	33 mm
Celková dĺžka	260 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal	766020
--	--------