



Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 220mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713380 220
GTIN	4007582014766
Trieda položky	76B

Popis

Prevedenie:

Induktívne tvrdené presné rezné hrany (cca 64 HRC), vhodné aj pre klavírny drôt. Dlhé čeluste s oválnymi hrotmi s profilom „WAVE“ na uchopenie jemných častí, ako sú závitové tyče alebo káble. Čeluste s drážkami na vnútornej strane v prednej časti. Ramená s hrubostennými plášťami rukoväti **izolované do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Použitie:

Ideálne na elektroinštalačné práce – zalomené vyhotovenie poskytuje lepšiu ergonómiu a voľný výhľad na pracovnú oblasť.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, lesklé kliešte. Rukoväte s viaczožkovým opláštením.

Technický opis

Celková dĺžka	220 mm
Dĺžka čelustí	65 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, zalomené
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	Induktívne tvrdené presné rezné hrany (cca 64 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútri ryhované
Rukoväť	Viaczožkový plášť

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	svetlý
Druh produktu	Multifunkčné kliešte