

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 880cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659933 880
GTIN	4013288119308
Trieda položky	63F

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť Kraftformna bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou stupnice mikrometra rukou (prípadne od veľ. 600 pomocou pomocného náradia alebo vidlicového kľúča SW17). S pištoľovým úchytom na prenos vysokých krútiacich momentov.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Technický opis

Členenie stupnice 1 dielik =	40 cNm
Ukazovateľ	analogová
Maximálny ťahovací moment	880 cNm

Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	400 - 880 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	4 - 8,8 Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Hmotnosť	278 g
Celková dĺžka L	150 mm
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Označenie výrobcu	7400 pištoľ
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

