

**Nožnice na káblové kanály, Celková dĺžka: 245mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	769920 245
GTIN	4033119000537
Trieda položky	76F

Popis**Prevedenie:**

Teleso nožníc z ocelového plechu, nôž z kvalitnej špeciálnej ocele (**PTFE s antiadhéznou povrchovou úpravou**), pevná a ľahká podložka z tvrdého plastu. Rukoväti s plastovou povrchovou úpravou a ochranou proti sklznutiu; nožnice chrómované do vysokého lesku.

Použitie:

Na rezanie líšt a profilov z tvrdého plastu, napr. káblové žľaby a žľaby na vodiče.

Upozornenie:

Náhradný nôž č. 769925 (zoznam náhradných dielov).

Technický opis

pre U-profilý do	75×10 mm
Celková dĺžka	245 mm
Dĺžka ostria	87 mm
pre profily škatule do	40×40 mm
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Náhradné nože Typ 245	769925 245
-----------------------	------------

