



## Ihlové kliešte rovné, Celková dĺžka: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	715000 160
GTIN	4003773044475
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

S obzvlášť dlhými a štíhlymi čelustami s oválnymi hrotmi. Zúžené na šírku 3 mm a výšku 1 mm. Čeluste sú na vnútornej strane hladké. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Rovný tvar.

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	55 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 5743</b>
Prevedenie čelustí	hladká vnútorná strana
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch Kliešte	čierno atramentované, leštená hlava

Druh produktu

Uchopovacie kliešte