

**Ploché zaoblené kliešte rovné izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713300 160
GTIN	4003773033806
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany.

Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	50 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsená

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte