

**Erdi****Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, pravé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	767000 260
GTIN	4010220000069
Trieda položky	73X

## Popis

**Prevedenie:**

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 58 – 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojjložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

**Kapacita rezania:** Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

**Použitie:**

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

## Technický opis

Celková dĺžka	260 mm
Dĺžka ostria	40 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

## Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal	766020
--	--------