



## Ihlové kliešte zahnuté o 45°, Celková dĺžka: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	715100 160
GTIN	4003773046790
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

S obzvlášť dlhými a štíhlymi čeľustami s oválnymi hrotmi. Zúžené na šírku 3 mm a výšku 1 mm. Čeľuste sú na vnútornej strane hladké. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rúkovať potiahnutá plastom.

S čeľustou zalomenou v uhle 45°.

**Norma:**

**DIN ISO 5743**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čeľustí	55 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, 45° zahnuté
Norma	<b>DIN ISO 5743</b>
Prevedenie čeľustí	hladká vnútorná strana
Rúkovať	s plastovým potahom
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji

Povrch Kliešte	čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu	Uchopovacie kliešte