

**Tkáčske kliešte, chrómované, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 715200 160 |
| GTIN | 4003773216674 |
| Trieda položky | 73F |

Popis**Prevedenie:**

S **dlhými, širokými** a tenko zužujúcimi sa čelustami, vnútri hladkými. Chrómované kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

| | |
|--------------------|--|
| Celková dĺžka | 160 mm |
| Dĺžka čelustí | 55 mm |
| Otvorený tvar | dlhé, široké - špicaté (plochá forma) |
| Norma | DIN ISO 5743 |
| Prevedenie čelustí | Hladká vnútorná strana |
| Rukoväť | s plastovým poťahom |
| Materiál Kliešte | Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
| Povrch Kliešte | chrómovaná |
| Druh produktu | Uchopovacie kliešte |

