

**Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713500 160
GTIN	4003773016007
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsené z vnútornej strany.

Pochrómované kliešte, rukoväti s viacložkovou povrchovou úpravou. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čeľustí	50 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí	vnútorná strana zdrsená
Rukoväť	Viacložkový plášť

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte