



Súprava momentových skrutkovačov, Maximálny ťahovací moment: 250cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 659938 250 |
| GTIN | 3148516763693 |
| Trieda položky | 63V |

Popis

Prevedenie:

Pevný momentový skrutkovač, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra bez paralaxy. 1/4-palcový vnútorný štvorhran na konci rukoväti.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Obsah:

9 bitov, usporiadané: 1 ks: PZ 1-2-3; 6-hran 3-4-5 mm; drážka 4,5-6,5-8

Račňová rukoväť: č. 659937

Predĺženie bitu: 100 mm

Momentový skrutkovač č. 659936: 1 ks veľ. 250

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------|
| Maximálny ťahovací moment | 250 cNm |
|---------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kalibrácia | O1 |
| Signalizácia spustenia | akustická |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % |
| Meracia technika | mechanický |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm |
| Údaje protokolovateľné | nie |
| Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné |
| Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka |
| Spätná väzba | s vypínaním |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou |
| Ukazovateľ | analogová |
| Merací proces | Krútiaci moment |
| Norma | ISO 6789 |
| Uchytenie bitu | D 6,3 |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |

Služby

| | |
|--|----------------|
| Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20 | 020200 0,04-20 |
|--|----------------|

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Momentový skrutkovač so stupnicou Maximálny uťahovací moment 250 | 659936 250 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou Maximálny uťahovací moment 1000 | 659936 1000 |
| Rukoväť s prepínateľnou račňou | 659937 |

