



Momentový skrutkovač iTorque® s digitálnym displejom, Maximálny ťahovací moment: 150cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659935 150
GTIN	4010995368869
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná, pohodlná kovovo-plastová kompozitná rukoväť zaručuje ergonomickú prácu a jednoduché použitie nastavených krútiacich momentov. Jednoduché a rýchle odčítanie alebo nastavenie pomocou **veľkého digitálneho displeja**. Automatické vypnutie po 15 sekundách (životnosť batérie minimálne 1 rok). Výmena batérie vo výrobe alebo počas recalibrácie. Zobrazenie je prepínateľné medzi Nm, lbf·in. Vráťane čepele držiaka bitov č. 659932 pre 1/4-palcové bity.

Merné jednotky: Nm, lbf·in

Výhoda:

Pomocou **integrovanej funkcie počítania** sa zaznamenajú použitia a tým sa uľahčí sledovanie pomocou skúšobného prostriedku.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolované skrútkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Ďalšie náhradné čepele pod č. 659940 – 659946.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Rozlíšenie	1 cNm
Ø	34 mm
Ukazovateľ	digitálna
Maximálny ťahovací moment	150 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Uchytenie bitu	D 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 150 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 1,5 Nm
Počet obsiahnutých batérií	1
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Hmotnosť	322 g
Celková dĺžka L	134 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Spätná väzba	s vypínaním
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Séria	iTorque®
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Typ batérií	CR1220 MFR FH
chemické zloženie	lítium
Označenie výrobcu	iTorque®
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20	020200 0,04-20
---	----------------

Príslušenstvo

Výmenná čepeľ Torquepre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	659940 1
Výmenná čepeľ TorquePozidriv Veľkosť krížovej drážky 1	659941 1
Výmenná čepeľ Torquepre Phillips Veľkosť krížovej drážky 0	659940 0
Upínanie bitov	659932
Výmenná čepeľ TorquePozidriv Veľkosť krížovej drážky 0	659941 0