



Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované ponorením podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713735 200
GTIN	4003773016090
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom, **izolované ponorením**.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čelustí	73 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, so zahnutými čelustami (cca 40 – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)

Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte