



Súprava momentových skrutkovačov, Maximálny ťahovací moment: 1000cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659938 1000
GTIN	3148516763853
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Pevný momentový skrutkovač, nastaviteľný pomocou stupnice mikrometra bez paralaxy. 1/4-palcový vnútorný štvorhran na konci rukoväti.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Obsah:

9 bitov, usporiadané: 1 ks: PZ 1-2-3; 6-hran 3-4-5 mm; drážka 4,5-6,5-8

Račňová rukoväť: č. 659937

Predĺženie bitu: 100 mm

Momentový skrutkovač č. 659936: 1 ks veľ. 1000

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	1000 cNm
---------------------------	----------

Kalibrácia	O1
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Signalizácia spustenia	akustická
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Údaje protokolovateľné	nie
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Merací proces	Krútiaci moment
Ukazovateľ	analogová
Norma	ISO 6789
Uchytenie bitu	D 6,3
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20	020200 0,04-20
--	----------------

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač so stupnicou Maximálny uťahovací moment 1000	659936 1000
Rukoväť s prepínateľnou račňou	659937
Momentový skrutkovač so stupnicou Maximálny uťahovací moment 250	659936 250

