

**Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené, Celková dĺžka: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713150 140
GTIN	4003773033158
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.

Kliešte čierne atramentované, leštená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu.

**Norma:****DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Celková dĺžka	140 mm
Dĺžka čelustí	42 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu	Multifunkčné kliešte