



Montážne kliešte oválne - špicaté, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	715425 200
GTIN	4003773028246
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

S dlhými, úzkymi čeľustami a najmä dlhými, úzkymi ramenami. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

S oválno-špicatými čeľustami, zúbkované povrchy rukoväte.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čeľustí	34 mm
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5743
Prevedenie čeľustí	zvnútra ozubené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu	Uchopovacie kliešte

