

Erdi**Nožnice na plech priebežné, pravé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	767500 260
GTIN	4010220000144
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Ako nožnice na plech Ideal. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojfložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy.

Technický opis

Celková dĺžka	260 mm
Dĺžka ostria	32 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal	766020
------------------------------------------------	--------