

**Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	713150 160
GTIN	4003773013099
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	50 mm
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu	Multifunkčné kliešte