

## Súprava montážneho náradia, 59-dielna s montážnou taškou



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680302
GTIN	2050001016430
Trieda položky	66H

### Popis

#### Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na **údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.**

#### Rozsah balenia:

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 3

Súprava dielenských pilníkov **DICK** s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)

Univerzálna pílna **PUK**®: 1 ks č. 581220 veľ. 150

Obojstranný vidlicový kľúč **GARANT** 6 – 34 mm s násadou: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6x7 – 30x34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s plastovou násadou: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10 mm)

Súprava plochých skrutkovačov **PB Swiss Tools**: 1 ks Č. 660910 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý uhlový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5

Skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668100 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 701500 veľ. 180

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 705500 veľ. 250

Štiepacie kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 706610 veľ. 210

Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250

Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**® s reznou hranou: 1 ks č. 713150 veľ. 160

Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Vel. J2  
 Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Vel. A2  
 Bočné štiepacie kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 724900 veľ. 160  
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175  
 Súprava priebojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Zámočnicke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750110 veľ. 300  
 Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32  
**PB Swiss Tools** výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110  
 Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300 veľ. 175  
 Plastová olejníčka: 1 ks č. 083532 veľ. 125  
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Vel. ČIERNY  
 Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Vel. B  
 Montážna taška **PARAT**®: 1 ks č. 690200

### Upozornenie:

**Náradie sa dodáva uvoľnené.**

## Technický opis

Druh produktu	Sortiment nástrojov
---------------	---------------------

## Príslušenstvo

Permanentný značkovač Dura-Ink® 15 Písacia farba B	085154 B
Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené Celková dĺžka 160	713150 160
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668100 1
Sada skrutkovačov do slotu s „multicraft“ rukoväťou Počet skrutkovačov 5	660910 5
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 6,5	664800 6,5
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 300	750110 300
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov,poniklovaný Počet skrutkovačov 8	626072 8
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668100 2
Kliešte na poistné krúžky Typ J2	719805 J2

Ručná drôtená kefa Ocelový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
Siko kliešte s drážkami, inkoustované Celková dĺžka 250	704900 250
Sada priebojníkov v plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6
Kožená montážna taška so stredovou prepážkou	690200
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Kliešte na poistné krúžky Typ A2	719905 A2
plochý sekáč Celková dĺžka 175	740500 175
Nôž na káble, s pevnou čepeľou	844300
Kombinované kliešte, leštené Celková dĺžka 180	701500 180
Stranové štípací klešče lesklé Celková dĺžka 160	724900 160
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 3,5	665020 3,5
Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdre Sek 2 Dĺžka bez pántu 200	517200 200
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754500 32
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 12	610610 12
Univerzálne uchopovacie kliešte s hranolovými čelustami Celková dĺžka 250	708205 250
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125	083532 125
Ťažké štiepacie kliešte Celková dĺžka 210	706610 210
Univerzálna píla "PUK" s univerzálnym kotúčom (310) Pevná rukoväť	581220
Súprava montážneho náradia, 59-dielna bez boxu	680305
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2