

## Štandardná sada náradia, 18dielna v textilnom priečinku na nástroje



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680200
GTIN	2050001016416
Trieda položky	66H

### Popis

#### Použitie:

Obsahuje všetky kvalitné nástroje na **malé opravy v dome a byte.**

#### Rozsah balenia:

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Viacúčelový plochý pilník **DICK** s rukoväťou: 1 ks č. 515000 veľ. 200

Univerzálna pílna **PUK**®: 1 ks č. 581240

Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660701 Veľ. 3,5; 5,5; 8

Skúšačka napätia do 250 V: 1 ks č. 665050 veľ. 3

Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks č. 668401 veľ. 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 701601 veľ. 160

Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706101 veľ. 250

Štiepacie kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 706610 veľ. 180

Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**® s reznou hranou: 1 ks č. 713100 veľ. 140

Zámočnicke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750125 veľ. 300

Pracovné nožnice: 1 ks č. 769100 veľ. 180

Nastaviteľný kľúč: 1 ks č. 814001 veľ. 200

Predpichovač: 1 ks č. 831600 veľ. 80

Univerzálny nôž **Tajima** s odlamovacími čepeľami: 1 ks č. 845000

Stierka: 1 ks č. 087650 veľ. 40

Puzdro na náradie: 1 ks č. 692257 veľ. 1

#### Upozornenie:

**Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v puzdre na náradie.**

## Technický opis

Počet dielov	18
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

Nastaviteľný kľúč Celková dĺžka 200	814001 200
Univerzálny nôžs 3 čepeľami, 18 mm	845000
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 140	713100 140
Zámočnicke kladivo Hmotnosť bez násady 300	750125 300
Univerzálna píla "PUK" s univerzálnym kotúčom (310)Ergonomická rukoväť	581240
Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	701600 160
Špachtľa, drevená rukoväť Šírka 40	087650 40
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 8	660701 8
Nožnice na papier a textil Celková dĺžka 180	769100 180
Viacúčelový plochý pilník špeciálny sek; komplet s rukoväťou Dĺžka bez pántu 200	515000 200
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Nastaviteľný kľúč s krytom rukoväti Celková dĺžka 200	813960 200
Inštalátárske kliešte s práškovým nástrekom Celková dĺžka 250	706101 250
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5
Jednopolová fázová skúškačka Šírka čepele 3	665050 3
Prepichovač s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 80	831600 80
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660701 5,5

Ťažké štiepacie kliešte Celková dĺžka 180	706610 180
Textilná taška na náradie na náradie so zapínaním na zasúvaciu pracku Typ 1	692257 1
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2