

Súprava montážneho náradia, 59-dielna bez boxu



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680305
GTIN	2050001017697
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na **údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.**

Rozsah balenia:

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 3

Súprava dielenských pilníkov **DICK** s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)

Univerzálna pílna **PUK**®: 1 ks č. 581220 veľ. 150

Obojstranný vidlicový kľúč **GARANT** 6 – 34 mm s násadou: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6x7 – 30x34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s plastovou násadou: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10 mm)

Súprava plochých skrutkovačov **PB Swiss Tools**: 1 ks Č. 660910 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý uhlový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5

Skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668100 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 701500 veľ. 180

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 705500 veľ. 250

Štiepacie kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 706610 veľ. 210

Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250

Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**® s reznou hranou: 1 ks č. 713150 veľ. 160

Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Veľ. J2

Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Veľ. A2

Bočné štiepacie kliešte **KNIPEX®**: 1 ks č. 724900 veľ. 160
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175
 Súprava priebojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Zámočnicke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750110 veľ. 300
 Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32
PB Swiss Tools výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
 Nôž na káble, s pevnou čepelou: 1 ks č. 844300 veľ. 175
 Plastová olejnička: 1 ks č. 083532 veľ. 125
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY
 Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Veľ. B

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Druh produktu	Sortiment nástrojov
---------------	---------------------

Príslušenstvo

Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené Celková dĺžka 160	713150 160
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125	083532 125
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668100 2
Nôž na káble, s pevnou čepelou	844300
Ťažké štiepacie kliešte Celková dĺžka 210	706610 210
Siko kliešte s drážkami, inkoustované Celková dĺžka 250	704900 250
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668100 1
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 300	750110 300
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Kliešte na poistné krúžky Typ A2	719905 A2
Kombinované kliešte, leštené Celková dĺžka 180	701500 180

Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 3,5	665020 3,5
Univerzálne uchopovacie kliešte s hranolovými čeľuštami Celková dĺžka 250	708205 250
Kliešte na poistné krúžky Typ J2	719805 J2
Sada skrutkovačov do slotu s „multicraft“ rukoväťou Počet skrutkovačov 5	660910 5
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov,poniklovaný Počet skrutkovačov 8	626072 8
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 6,5	664800 6,5
Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdreSek 2 Dĺžka bez pántu 200	517200 200
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754500 32
Ručná drôtená kefaOceľový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
plochý sekáč Celková dĺžka 175	740500 175
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 12	610610 12
Sada priebojníkovv plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6
Permanentný značkovač Dura-Ink® 15 Písacia farba B	085154 B
Stranové štípací kliešte lesklé Celková dĺžka 160	724900 160
Univerzálna píla "PUK" s univerzálnym kotúčom (310)Pevná rukoväť	581220
Plastový zvierací držiak pre počet kľúčov 12	611500 12
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2