

## Súprava náradia pre elektrikárov, 36dielna bez puzdra



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680455
GTIN	2050001017703
Trieda položky	66H

### Popis

#### Použitie:

Obsahuje najdôležitejšie kvalitné elektroinštalačné nástroje.

#### Obsah:

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Vodováha **STABILA**® z ľahkého kovu: 1 ks č. 467030 veľ. 400

Univerzálna píłka **PUK**®: 1 ks č. 581220

Plochý skrutkovač **Wera**, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 663100 Veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Skúšačka napätia do 250 V: 1 ks č. 665014 veľ. 2,5

Kľúč na lícované skrutky, plne izolovaný podľa normy EN 60900 do 1000 V: 1 ks Č. 665800 2 – 63 A

Skrutkovač **Wera** na skrutky Phillips, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 668600 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 701700 veľ. 160

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 705740 veľ. 250

Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**® s reznou hranou, izolované podľa VDE: 1 ks č. 713300 veľ. 160

Bočné štiepacie kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 725300 veľ. 160

Odizolovacie kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 728750 veľ. 160

Odizolovací nôž **JOKARI**®: 1 ks Č. 728010 Veľ. 8 – 28

Dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, ploché: 1 ks č. 742500 veľ. 250

Dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, špicaté: 1 ks č. 742600 veľ. 250

Elektrikárske dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, ploché: 1 ks č. 743000 veľ. 250

Zámočnicke kladivo **GARANT** s hickorovou násadou: 1 ks č. 750110 veľ. 500

Kladivko s násadou: 1 ks č. 751010 veľ. 1

Súprava tvrdokovových vrtákov **Milwaukee**® do betónu v plastovom boxe: 1 ks Č. 786081 Veľ. 5 (4 - 10 mm)

**PB Swiss Tools** výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110  
 Zatahovacie lanko z nylonu **RUNPOTEC®**: 1 ks č. 814862 veľ. 10  
 Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300  
 Stierka: 1 ks č. 087650 veľ. 50  
 Gumená nádoba na sadru: 1 ks č. 087680 veľ. 125  
 Štetec plniteľný vodou: 1 ks č. 087005 veľ. 20  
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY  
 Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY

### Upozornenie:

**Náradie sa dodáva uvoľnené.**

## Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

Vodováha z ľahkého kovu Dĺžka 400	467030 400
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 500	750110 500
Odizolovacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	728750 160
Kamenné dlátošpicatá Celková dĺžka 250	742600 250
LED baterkas batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Elektrikársky sekáč Celková dĺžka 250	743000 250
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668600 1
Špachtľa, drevená rukoväť Šírka 50	087650 50
Nádoba na sadru Maximálny Ø 125	087680 125
Siko kliešte Aligator®Opláštenie rukoväti podľa VDE Celková dĺžka 250	705740 250

Kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	701700 160
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725300 160
Univerzálna píla "PUK" s univerzálnym kotúčom (310)Pevná rukoväť	581220
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663100 6,5
Nôž na káble, s pevnou čepelou	844300
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 8	663100 8
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Priemyselný guľatý štetec Ø 20	087005 20
Kamenné dlátoploché Celková dĺžka 250	742500 250
Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	713300 160
Odizolovací nôž s hákovou čepelou pre Ø káblov 8-28	728010 8-28
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Súprava tvrdokovových vrtákov do muriva Počet vrtákov 8	786080 8
Kľúč na lícované skrutky, prestrčnýplne izolovaný	665800
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 2,5	665020 2,5
Nylonové ťažhacie lanko Dĺžka pásu 10	814862 10
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2