



Násobič krútiaceho momentu v plechovom kufříku, maximálna výstupná kapacita: 800Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659975 800
GTIN	4018754186785
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račna, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).

Presná planétová prevodovka zaručuje presný prenos krútiaceho momentu s dlhodobou presnosťou $\pm 5\%$. Dodáva sa v plechovom kufříku.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Technický opis

maximálna vstupná kapacita	229 Nm
Redukčný prevod	4:1
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	1
Štvorcové hnacie prvky	3/4 palec

Hmotnosť	2 kg
maximálna výstupná kapacita	800 Nm
Poistka pred preťažením	áno
Blokovanie spätného rázu	nie
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	1:3,5
Pohonný štvorhran	1/2 palec
odporúčaná momentový kľúč/rozsah ťahovania	250 Nm
Ø D	66 mm
Dĺžka L	215 mm
Výška H	85 mm
Meracia technika	mechanický
Presnosť merania	5 %
Séria	MULTIPOWER MP300
Druh produktu	Momentové kľúče