

## Súprava montážneho náradia, 107-dielna s boxom na náradie z ocelového plechu



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680350
GTIN	2050001016447
Trieda položky	66H

### Popis

#### Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na **údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.**

#### Rozsah balenia:

Hrotové kružidlo: 1 ks č. 457600 veľ. 200

Rysovacia ihla, obojstranná: 1 ks č. 458400

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Súprava dielenských pilníkov **DICK** s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)

Zámočnícke pilníky zoradené v plastovom puzdre: 1 ks Č. 518930 (6-dielna)

Drôtená kefa, 3-radová: 1 ks č. 575000 veľ. 3

Oblúková píla na kov s pílovým listom: 1 ks č. 580700 veľ. 300

Oblúková minipílka **GARANT**: 1 ks č. 581195

Obojstranný vidlicový kľúč **GARANT** 6 – 34 mm s držiakom: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12

Obojstranný očkový kľúč **GARANT** 6 – 22 mm: 1 ks Č. 615610 Veľ. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov na plastovej násade: 1 ks Č. 626072 Veľ. 9 (1,5 - 10 mm)

Uhlový skrutkovač na Torx®: 1 ks Č. 624857 Veľ. 8 (TX6 – TX25)

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca: 1 ks Č. 637718 Veľ. 6 (16-dielna)

Súprava plochých skrutkovačov **GARANT**: 1 ks Č. 660036 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools**, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5

Plochý uhlový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5  
 Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5  
 Skrutkovač **GARANT** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2  
 Kombinované kliešte: 1 ks č. 703000 veľ. 180  
 Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706151 veľ. 250  
 Štiepacie kliešte **KNIPEX®**: 1 ks č. 706610 veľ. 210  
 Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250  
 Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou: 1 ks č. 713200 veľ. 160  
 Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Veľ. J2  
 Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Veľ. A2  
 Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 725250 veľ. 160  
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175  
 Krížový sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740600 veľ. 150  
 Súprava pribojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Zámočnicke kladivá s 3-zložkovou násadou: 1 ks Č. 750450 Veľ. 300; 500  
 Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32  
 Nožnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks č. 766042 veľ. 260  
 Elektrikárske nožnice: 1 ks č. 769005 veľ. 130  
**PB Swiss Tools** výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110  
 Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300 veľ. 175  
 Plastová olejnička: 1 ks č. 083532 veľ. 125  
 Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY  
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY  
 Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Veľ. B  
 Box na náradie z ocelového plechu: 1 ks č. 693455 veľ. 5/530

**Upozornenie:****Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sortiment nástrojov

**Príslušenstvo**

Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdreSek 2 Dĺžka bez pántu 200	517200 200
--	------------

Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 3,5	665020 3,5
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Hrotové kružidlo Dĺžka L 200	457600 200
Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet skrutkovačov 5	660031 5
Súprava zámočnických pilníkov, 6-dielnav plastovom puzdre	518930
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 12	610610 12
Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka 260	766042 260
Kliešte na poistné krúžky Typ A2	719905 A2
Vyhnutá rysovací ihla	458400
Permanentný značkovač Dura-Ink® 15 Písacia farba B	085154 B
Rámová mini pílká Ergonomická rukoväť plochý sekáč Celková dĺžka 175	740500 175
Rámová píla na kov 317s bimetalovým listom 24 zubov	580700
Nôž na káble, s pevnou čepeľou	844300
Krížový sekáč Celková dĺžka 150	740600 150
Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou Hmotnosť bez násady 500	750450 500
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
Súprava uhlových skrutkovačov na skrutky Torx®fosfátovaný Počet skrutkovačov 11	624870 11
Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou Hmotnosť bez násady 300	750450 300
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, poniklovaný Počet skrutkovačov 9	626072 9
Ručná drôtená kefa Ocelový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
Box na náradie z ocelového plechu „Extra“ Typ 5/530	693455 5/530
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125	083532 125

Kliešte na poistné krúžky Typ J2	719805 J2
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 6,5	664800 6,5
Elektrikárske nožnice niklované s čepeľou na odrezanie drôtu Celková dĺžka 130	769005 130
Súprava nástrčných kľúčov štvorhran 1/2 palca 16-dielne Typ 6	637718 6
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 6,5	664100 6,5
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé Celková dĺžka 180	703000 180
LED baterka s batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Ťažké štiepacie kliešte Celková dĺžka 210	706610 210
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754500 32
Univerzálne uchopovacie kliešte s hranolovými čelustami Celková dĺžka 250	708205 250
Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé Celková dĺžka 160	713200 160
Sada priebojníkov v plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6
Stranové štiepacie kliešte lesklé Celková dĺžka 160	725250 160
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
Inštalátorské kliešte s plastovým povrchom Celková dĺžka 250	706151 250
Súprava montážneho náradia, 107-dielne bez boxu	680355
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2