

Súprava montážneho náradia, 107-dielna s kufrom na náradie ABS-X



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680352
GTIN	2050001016454
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na **údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.**

Rozsah balenia:

Hrotové kružidlo: 1 ks č. 457600 veľ. 200

Rysovacia ihla, obojstranná: 1 ks č. 458400

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Súprava dielenských pilníkov **DICK** s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)

Zámočnicke pilníky zoradené v plastovom puzdre: 1 ks Č. 518930 (6-dielna)

Drôtená kefa, 3-radová: 1 ks č. 575000 veľ. 3

Oblúková píla na kov s pílovým listom: 1 ks č. 580700 veľ. 300

Oblúková minipílka **GARANT**: 1 ks č. 581195

Obojstranný vidlicový kľúč **GARANT** 6 – 34 mm s držiakom: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12

Obojstranný očkový kľúč **GARANT** 6 – 22 mm: 1 ks Č. 615610 Veľ. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov na plastovej násade: 1 ks Č. 626072 Veľ. 9 (1,5 - 10 mm)

Uhlový skrutkovač na Torx®: 1 ks Č. 624857 Veľ. 8 (TX6 – TX25)

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca: 1 ks Č. 637718 Veľ. 6 (16-dielna)

Súprava plochých skrutkovačov **GARANT**: 1 ks Č. 660036 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools**, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5

Plochý uhlový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5
 Skrutkovač **GARANT** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2
 Kombinované kliešte: 1 ks č. 703000 veľ. 180
 Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706151 veľ. 250
 Štiepacie kliešte **KNIPEX®**: 1 ks č. 706610 veľ. 210
 Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250
 Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou: 1 ks č. 713200 veľ. 160
 Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Veľ. J2
 Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Veľ. A2
 Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 725250 veľ. 160
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175
 Krížový sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740600 veľ. 150
 Súprava priebojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Zámočnícke kladivá s 3-zložkovou násadou: 1 ks Č. 750450 Veľ. 300; 500
 Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32
 Nožnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks č. 766042 veľ. 260
 Elektrikárske nožnice: 1 ks č. 769005 veľ. 130
PB Swiss Tools výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
 Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300 veľ. 175
 Plastová olejníčka: 1 ks č. 083532 veľ. 125
 Bateria, LED: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY
 Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Veľ. B
 Kufor na náradie X-ABS **PARAT®**: 1 ks č. 692671

Upozornenie:

Náradie sa dodáva uvoľnené.

Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 12	610610 12
Kliešte na poistné krúžky Typ J2	719805 J2

Ťažké štiepacie kliešte Celková dĺžka 210	706610 210
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Sada priebojníkovv plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6
Inštalátárske kliešte s plastovým povrchom Celková dĺžka 250	706151 250
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
plochý sekáč Celková dĺžka 175	740500 175
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca16-dielne Typ 6	637718 6
Rámová mini píłkaErgonomická rukoväť	581195
Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet skrutkovačov 5	660031 5
Hrotové kružidlo Dĺžka L 200	457600 200
Elektrikárske nožnice niklované s čepeľou na odrezanie drôtu Celková dĺžka 130	769005 130
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 6,5	664800 6,5
Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka 260	766042 260
Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdreSek 2 Dĺžka bez pántu 200	517200 200
Vyhnutá rysovacia ihla	458400
Súprava zámočníckych pilníkov, 6-dielnav plastovom púzdre	518930
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
Rámová píla na kov 317s bimetalovým listom 24 zubov	580700
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 3,5	665020 3,5
LED baterkas batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé Celková dĺžka 160	713200 160
Súprava uhlových skrutkovačov na skrutky Torx®fosfátovaný Počet skrutkovačov 11	624870 11

Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125	083532 125
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé Celková dĺžka 180	703000 180
Nôž na káble, s pevnou čepeľou	844300
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, poniklovaný Počet skrutkovačov 9	626072 9
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 6,5	664100 6,5
Univerzálne uchopovacie kliešte s hranolovými čeľuštami Celková dĺžka 250	708205 250
Kliešte na poistné krúžky Typ A2	719905 A2
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754500 32
Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou Hmotnosť bez násady 300	750450 300
Ručná drôtená kefa Ocelový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
Stranové štiepacie kliešte lesklé Celková dĺžka 160	725250 160
Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou Hmotnosť bez násady 500	750450 500
Permanentný značkovač Dura-Ink® 15 Písacia farba B	085154 B
Krížový sekáč Celková dĺžka 150	740600 150
Kufor na náradie X-ABS extra vysoký, s miskou na dne, 2 tabuľami na náradie azámkami TSA Typ 1	692671 1
Súprava montážneho náradia, 107-dielnabez boxu	680355
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2