

Súprava náradia pre elektrikárov, 82dielna s montážnou taškou



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680502
GTIN	2050001016515
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Obsahuje najdôležitejšie kvalitné elektroinštalačné nástroje.

Obsah:

Súprava špirálových vrtákov HSS, v kazete: 1 ks Č. 115000 Vel. 1 – 10

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 vel. 2

Značkovač so značkovacou šnúrou s farebným práškom: 1 ks Č. 467590 Vel. 1; Č. 467595 Vel. R

Vodováha **STABILA**® z ľahkého kovu: 1 ks č. 467030 vel. 400

Plochý pilník **DICK** s rukoväťou, sek 1: 1 ks č. 510100 vel. 150

Polguľový pilník **DICK** s rukoväťou, sek 2: 1 ks č. 513200 vel. 150

Guľatý pilník **DICK**, sek 2 s rukoväťou: 1 ks č. 514200 vel. 150

Drôtená kefa: 1 ks č. 575000 vel. 3

Univerzálna pílka **PUK**®: 1 ks č. 581220

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca: 1 ks Č. 630168 Vel. 6 (17-dielna)

Plochý skrutkovač **Wera**, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 663100 Vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 2,5

Skúšačka napätia **BENNING**, „analogová“: 1 ks Č. 473105 Vel. Analog

Puzdro k tomu: 1 ks Č. 473336 Vel. B

Kľúč na lícované skrutky, plne izolovaný podľa normy EN 60900 do 1000 V: 1 ks Č. 665800 2 – 63 A

Skrutkovač **Wera** na skrutky Phillips, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 668600 Vel. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPLEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 701700 vel. 160

Vodárenské kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 705740 veľ. 250
 Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**[®] s reznou hranou, izolované podľa VDE: 1 ks č. 713300 veľ. 160
 Bočné štiepacie kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 725300 veľ. 160
 Odizolovacie kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 728750 veľ. 160
 Odizolovací nôž **JOKARI**[®]: 1 ks Č. 728010 Veľ. 8 – 28
 Dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, ploché: 1 ks č. 742500 veľ. 250
 Dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, špicaté: 1 ks č. 742600 veľ. 250
 Elektrikárske dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, ploché: 1 ks č. 743000 veľ. 250
 Zámočnícke kladivo **GARANT** s hickorovou násadou: 1 ks č. 750110 veľ. 500
 Kladivko s násadou: 1 ks č. 751055 veľ. 1
 Nožnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks č. 766000 veľ. 260
 Nožnice na telefón: 1 ks č. 769005 veľ. 130
 Tvrdokovové vrtáky **Milwaukee**[®] do muriva v plastovom boxe: 1 ks Č. 786081 Veľ. 5 (4 - 10 mm)
 Stolárske dláto: 1 ks č. 794800 veľ. 16
 Zaťahovacie lanko z nylonu **RUNPOTEC**[®]: 1 ks č. 814862 veľ. 10
 Výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
 Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY
 Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY
 Stierka: 1 ks č. 087650 veľ. 50
 Gumená nádoba na sadru: 1 ks č. 087680 veľ. 125
 Štetec plniteľný vodou: 1 ks č. 087005 veľ. 20
 Montážna taška **PARAT**[®]: 1 ks č. 690200

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 8	663100 8
	630168 6

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca17-dielne
Typ 6

Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Ručná drôtená kefaOceľový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663100 6,5
Stolárske dláto s drevenou rukoväťou Šírka čepele 16	794800 16
Špachtľa, drevená rukoväť Šírka 50	087650 50
Nylonové zaťahovacie lanko Dĺžka pásu 10	814862 10
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Siko kliešte Aligator®Opláštenie rukoväti podľa VDE Celková dĺžka 250	705740 250
Okrúhly pilník Dĺžka bez pántu 150	514200 150
Odizolovací nôž s hákovou čepeľou pre Ø káblov 8-28	728010 8-28
Farbiaci prášok pre značkovaciu šnúru250 g Typ R	467595 R
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 2,5	665020 2,5
Elektrikárske nožnice niklované čepeľou na odrezanie drôtu Celková dĺžka 130	769005 130
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Nádoba na sadru Maximálny Ø 125	087680 125
Kožená montážna taška so stredovou prepážkou	690200
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668600 1
Polguľatý pilník Dĺžka bez pántu 150	513200 150
Univerzálna píla "PUK" s univerzálnym kotúčom (310)Pevná rukoväť	581220
Odizolovacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	728750 160
Skúšačka napätiaDUSPOL® Typ prístroja ANALOG	473105 ANALOG

Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	713300 160
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Vodováha z ľahkého kovu Dĺžka 400	467030 400
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114000 v kazete Typ 1-10	115000 1-10
Kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	701700 160
Kamenné dlátoploché Celková dĺžka 250	742500 250
Kľúč na lícované skrutky, prestrčnýplne izolovaný	665800
Nôž na káble, s pevnou čepeľou	844300
Kamenné dlátošpicatá Celková dĺžka 250	742600 250
Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka 260	766000 260
Prístroj s 30 m značkovacej šnúry Prevod zaťahovania (x-násobný) 1	467590 1
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 150	510100 150
Elektrikársky sekáč Celková dĺžka 250	743000 250
Priemyselný guľatý štetec Ø 20	087005 20
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 500	750110 500
Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725300 160
Taška Duspól Typ B	473336 B
LED baterkas batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Skúšačka napätiaDUSPOL® vrátane puzdra na prenášanie Typ prístroja ANALOG	473106 ANALOG
Súprava náradia pre elektrikárov, 82dielnabez puzdra	680505
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2