

Súprava montážneho náradia, 107-dielna bez boxu



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680355
GTIN	2050001016799
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na **údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.**

Rozsah balenia:

Hrotové kružidlo: 1 ks č. 457600 veľ. 200

Rysovacia ihla, obojstranná: 1 ks č. 458400

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Súprava dielenských pilníkov **DICK** s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)

Zámočnicke pilníky zoradené v plastovom puzdre: 1 ks Č. 518930 (6-dielna)

Drôtená kefa, 3-radová: 1 ks č. 575000 veľ. 3

Oblúková píla na kov s pílovým listom: 1 ks č. 580700 veľ. 300

Oblúková minipílka **GARANT**: 1 ks č. 581195

Obojstranný vidlicový kľúč **GARANT** 6 – 34 mm s držiakom: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12

Obojstranný očkový kľúč **GARANT** 6 – 22 mm: 1 ks Č. 615610 Veľ. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov na plastovej násade: 1 ks Č. 626072 Veľ. 9 (1,5 - 10 mm)

Uhlový skrutkovač na Torx®: 1 ks Č. 624857 Veľ. 8 (TX6 – TX25)

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca: 1 ks Č. 637718 Veľ. 6 (16-dielna)

Súprava plochých skrutkovačov **GARANT**: 1 ks Č. 660036 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools**, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5

Plochý uhlový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5

Skrutkovač **GARANT** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Vel. 1; 2
 Kombinované kliešte: 1 ks č. 703000 veľ. 180
 Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706151 veľ. 250
 Štiepacie kliešte **KNIPEX®**: 1 ks č. 706610 veľ. 210
 Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250
 Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou: 1 ks č. 713200 veľ. 160
 Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Vel. J2
 Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Vel. A2
 Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 725250 veľ. 160
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175
 Krížový sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740600 veľ. 150
 Súprava priebojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Zámočnicke kladivá s 3-zložkovou násadou: 1 ks Č. 750450 Vel. 300; 500
 Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32
 Nožnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks č. 766042 veľ. 260
 Elektrikárske nožnice: 1 ks č. 769005 veľ. 130
PB Swiss Tools výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
 Nôž na káble, s pevnou čepelou: 1 ks č. 844300 veľ. 175
 Plastová olejníčka: 1 ks č. 083532 veľ. 125
 Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 Vel. ČIERNY
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Vel. ČIERNY
 Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Vel. B

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Ručná drôtená kefa Ocelový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
Nôž na káble, s pevnou čepelou	844300
Hrotové kružidlo Dĺžka L 200	457600 200

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
Rámová mini pílkERgonomická rukoväť	581195
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 6,5	664800 6,5
Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou Hmotnosť bez násady 500	750450 500
Súprava zámočnických pilníkov, 6-dielnav plastovom puzdre	518930
Kliešte na poistné krúžky Typ A2	719905 A2
Ťažké štiepacie kliešte Celková dĺžka 210	706610 210
Inštalátárske kliešte s plastovým povrchom Celková dĺžka 250	706151 250
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
Permanentný značkovač Dura-Ink® 15 Písacia farba B	085154 B
Kliešte na poistné krúžky Typ J2	719805 J2
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca16-dielne Typ 6	637718 6
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov,poniklovaný Počet skrutkovačov 9	626072 9
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 12	610610 12
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125	083532 125
Rámová píla na kov 317s bimetalovým listom 24 zubov plochý sekáč Celková dĺžka 175	580700 740500 175
Sada priebojníkovv plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 3,5	665020 3,5
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754500 32
Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacem púzdreSek 2 Dĺžka bez pántu 200	517200 200
Krížový sekáč Celková dĺžka 150	740600 150
Súprava uhlových skrutkovačov na skrutky Torx®fosfátovaný Počet skrutkovačov 11	624870 11

Elektrikárske nožnice niklované s čepeľou na odrezanie drôtu Celková dĺžka 130	769005 130
Zámočnícke kladivo s 3-zložkovou násadou Hmotnosť bez násady 300	750450 300
Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé Celková dĺžka 160	713200 160
Univerzálne uchopovacie kliešte s hranolovými čeľuštami Celková dĺžka 250	708205 250
LED baterka s batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 6,5	664100 6,5
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé Celková dĺžka 180	703000 180
Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet skrutkovačov 5	660031 5
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Vyhnutá rysovacia ihla	458400
Stranové štiepacie kliešte lesklé Celková dĺžka 160	725250 160
Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou Celková dĺžka 260	766042 260
Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením Počet kľúčov 8	615500 8
Plastový zvierací držiak pre počet kľúčov 12	611500 12
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2