

Súprava náradia pre elektrikárov, 82dielna bez puzdra



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680505
GTIN	2050001017710
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Obsahuje najdôležitejšie kvalitné elektroinštalačné nástroje.

Obsah:

Súprava špirálových vrtákov HSS, v kazete: 1 ks Č. 115000 Veľ. 1 – 10

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Značkovač so značkovacou šnúrou s farebným práškom: 1 ks Č. 467590 Veľ. 1; Č. 467595 Veľ. R

Vodováha **STABILA**® z ľahkého kovu: 1 ks č. 467030 veľ. 400

Plochý pilník **DICK** s rukoväťou, sek 1: 1 ks č. 510100 veľ. 150

Polguľový pilník **DICK** s rukoväťou, sek 2: 1 ks č. 513200 veľ. 150

Guľatý pilník **DICK**, sek 2 s rukoväťou: 1 ks č. 514200 veľ. 150

Drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 3

Univerzálna pílk **PUK**®: 1 ks č. 581220

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca: 1 ks Č. 630168 Veľ. 6 (17-dielna)

Plochý skrutkovač **Wera**, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 663100 Veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 2,5

Skúšačka napätia **BENNING**, „analogová“: 1 ks Č. 473105 Veľ. Analog

Puzdro k tomu: 1 ks Č. 473336 Veľ. B

Kľúč na lícované skrutky, plne izolovaný podľa normy EN 60900 do 1000 V: 1 ks Č. 665800 2 – 63 A

Skrutkovač **Wera** na skrutky Phillips, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 668600 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 701700 veľ. 160

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 705740 veľ. 250

Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**® s reznou hranou, izolované podľa VDE: 1 ks č. 713300 veľ. 160

Bočné štípacie kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 725300 veľ. 160
 Odizolovacie kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 728750 veľ. 160
 Odizolovací nôž **JOKARI**[®]: 1 ks Č. 728010 Veľ. 8 – 28
 Dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, ploché: 1 ks č. 742500 veľ. 250
 Dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, špicaté: 1 ks č. 742600 veľ. 250
 Elektrikárske dláto **RENNSTEIG** na obrábanie kameňa, ploché: 1 ks č. 743000 veľ. 250
 Zámočnícke kladivo **GARANT** s hickorovou násadou: 1 ks č. 750110 veľ. 500
 Kladivko s násadou: 1 ks č. 751055 veľ. 1
 Nožnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks č. 766000 veľ. 260
 Nožnice na telefón: 1 ks č. 769005 veľ. 130
 Tvrdokovové vrtáky **Milwaukee**[®] do muriva v plastovom boxe: 1 ks Č. 786081 Veľ. 5 (4 - 10 mm)
 Stolárske dláto: 1 ks č. 794800 veľ. 16
 Zaťahovacie lanko z nylonu **RUNPOTEC**[®]: 1 ks č. 814862 veľ. 10
 Výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
 Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY
 Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY
 Stierka: 1 ks č. 087650 veľ. 50
 Gumená nádoba na sadru: 1 ks č. 087680 veľ. 125
 Štetec plnitelný vodou: 1 ks č. 087005 veľ. 20

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 150	510100 150
LED baterka s batériami Farba BLACK	081437 BLACK
	663100 6,5

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 6,5

Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou
Celková dĺžka 260

766000 260

Okrúhly pilník Dĺžka bez pántu 150

514200 150

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou
Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1

668600 1

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 8

663100 8

Kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE
Celková dĺžka 160

701700 160

Stolárske dláto s drevenou rukoväťou Šírka čepele 16

794800 16

Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160

713300 160

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5

663100 5,5

Prístroj s 30 m značkovacej šnúry Prevod zaťahovania (x-násobný) 1

467590 1

Kľúč na lícované skrutky, prestrčnýplne izolovaný

665800

Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160

725300 160

Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca17-dielne Typ 6

630168 6

Kamenné dlátoploché Celková dĺžka 250

742500 250

Nylonové zaťahovacie lanko Dĺžka pásu 10

814862 10

Špachtľa, drevená rukoväť Šírka 50

087650 50

Nádoba na sadru Maximálny Ø 125

087680 125

Kamenné dlátošpicatá Celková dĺžka 250

742600 250

Elektrikárske nožnice niklované s čepeľou na odrezanie drôtu Celková dĺžka 130

769005 130

Priemyselný guľatý štetec Ø 20

087005 20

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4

663100 4

Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 2,5	665020 2,5
Odizolovací nôž s hákovou čepeľou pre Ø káblov 8-28	728010 8-28
Nôž na káble, s pevnou čepeľou	844300
Polguľatý pilník Dĺžka bez pántu 150	513200 150
Univerzálna píla "PUK" s univerzálnym kotúčom (310)Pevná rukoväť	581220
Farbiaci prášok pre značkovaciu šnúru250 g Typ R	467595 R
Skúšačka napätiaDUSPOL® Typ prístroja ANALOG	473105 ANALOG
Siko kliešte Aligator®Opláštenie rukoväti podľa VDE Celková dĺžka 250	705740 250
Odizolovacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	728750 160
Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114000 v kazete Typ 1-10	115000 1-10
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Taška Duspol Typ B	473336 B
Ručná drôtená kefaOceľový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
Elektrikársky sekáč Celková dĺžka 250	743000 250
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 500	750110 500
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668600 2
Vodováha z ľahkého kovu Dĺžka 400	467030 400
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2