

## Súprava náradia na elektroniku, 21dielna so zapínaním na zips



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

680380

GTIN

Trieda položky

66H

### Popis

#### Použitie:

Obsahuje **vysokokvalitnú základnú výbavu** na úkony v oblasti elektroniky; kompletne osadená v praktickom puzdre so zapínaním na zips.

#### Rozsah balenia:

Súprava malých vidlicových kľúčov **Stahlwille**<sup>®</sup> (7-dielna): 1 ks Č. 612400 Veľ. 7 (4 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** súprava jemných skrutkovačov s obojstrannou čepelou, vrátane teleskopickej rukoväte: 1 ks Č. 669610 Veľ. 7 (TX 6 - TX 9 / drážka 2,0×0,3 - 2,5×0,4 mm / PH 00 - 0 / 6-hran 1,5 - 3 mm)

Bočné štiepacie kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 726180 veľ. 125

Bočné štiepacie kliešte **GARANT** na elektroniku, špicaté: 1 ks č. 726255 veľ. 125

Špicaté kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 727170 veľ. 140

Pinzeta ihlová: 1 ks Č. 727520 Veľ. AM

Pinzeta tupá: 1 ks Č. 727550 Veľ. AM

Montážne upínacie kliešte: 1 ks č. 727950 veľ. 200

Mikronožnice: 1 ks č. 763170 veľ. 130

Skladovanie v: Taška so zapínaním na zips

#### Upozornenie:

**Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v puzdre na náradie.**

### Technický opis

Počet dielov	21
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

Pinzeta tupá / špička široká 3 mm, 145 mm, tvar 40 Materiál AM	727550 AM
Súprava malých obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 7	612400 7
Precízne nožnice Celková dĺžka 130	763170 130
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, malá hlava Celková dĺžka 125	726180 125
Súprava jemných skrutkovačovESD Počet dielov 7	669610 7
Montážne zvieracie kliešte so západkami Celková dĺžka 200	727950 200
Pinzeta špicatá, 125 mm tvar AA Materiál AM	727520 AM
Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140	727170 140
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava, drážkovaná Celková dĺžka 125	726255 125
Priehradka na náradie so zipsom	691535