

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 600cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659945 600
GTIN	4045197514028
Trieda položky	62E

**Popis****Prevedenie:**

Praktická rukoväť na jednoduchý prenos nastavených krútiacich momentov. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica, chránená pred znečistením. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Vymeniteľná čepeľ pre 1/4-palcové bity je súčasťou dodávky.

**Funkcia:**

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

**Použitie:**

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Všetky náhradné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) sa môžu použiť aj v momentovom skrutkovači Holey č. 659945.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

**Technický opis**

Ukazovateľ	analogová
Členenie stupnice 1 dielik =	20 cNm
Maximálny ťahovací moment	600 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	D 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	120 - 600 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1,2 - 6 Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Hmotnosť	300 g
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	153 mm
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

## Príslušenstvo

Výmenná čepeľ 1/4 palca

659947

Výmenná čepeľ Torquepre Phillips Veľkosť krížovej drážky 0

659940 0

Výmenná čepel' TorquePozidriv Vel'kost' križovej drážky 0	659941 0
Výmenná čepel' TorquePozidriv Vel'kost' križovej drážky 1	659941 1
Výmenná čepel' Torquepre Phillips Vel'kost' križovej drážky 1	659940 1