

Súprava náradia, 29dielne náradie izolované podľa VDE v puzdre na náradie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680540
GTIN	2050001017611
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Obsahuje **nástroje izolované podľa DIN EN 60900 / VDE 0682**. Puzdro na náradie z hladkej umelej kože.

Rozsah balenia:

Jednostranný otvorený kľúč: 1 ks Č. 613333 Veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Nástrčný kľúč **wiha** s rukoväťou: 1 ks Č. 622500 Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Plochý skrutkovač na elektroniku: 1 ks Č. 663301 Veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 2,5

Skúšačka napätia **BENNING**, „analogová“: 1 ks Č. 473105 Veľ. ANALOG

Kľúč na lícované skrutky, plne izolovaný do 1000 V podľa normy EN 60900: 1 ks č. 665800

Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668631 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 701700 veľ. 180

Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**[®] s reznou hranou: 1 ks č. 713300 veľ. 200

Bočné štiepacie kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 725300 veľ. 160

Odizolovacie kliešte **KNIPEX**[®], izolované podľa VDE: 1 ks č. 728750 veľ. 160

Nožnice na káble **KNIPEX**[®]: 1 ks č. 730350 veľ. 165

Nôž na káble **KNIPEX**[®], s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844410

Upozornenie:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v puzdre na náradie.

Technický opis

Počet dielov	29
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663301 3,5
Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný Rozmer cez steny 5,5	622500 5,5
Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný Rozmer cez steny 7	622500 7
Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný Rozmer cez steny 9	622500 9
Kľúč na lícované skrutky, prestrčný plne izolovaný	665800
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 18	613330 18
Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillips plne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668631 2
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 2,5	665020 2,5
Nožnice na káble s 2K-zložkovými opláštenými rukoväťami izolované podľa VDE Celková dĺžka 165	730350 165
Kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE Celková dĺžka 180	701700 180
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 16	613330 16
Ploché zaoblené kliešte rovné izolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713300 200
Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663301 6,5
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný Rozmer cez steny 13	613330 13

Skrutkovač na elektroniku na skrutky Phillipsplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668631 1
Nôž na káble, s pevnou čepeľouplne izolované podľa VDE	844410
Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725300 160
Jednostranný otvorený kľúčplne izolovaný Rozmer cez steny 10	613330 10
Jednostranný otvorený kľúčplne izolovaný Rozmer cez steny 19	613330 19
Nástrčkový kľúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 6	622500 6
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 4	663301 4
Skúšačka napätiaDUSPOL® Typ prístroja ANALOG	473105 ANALOG
Odizolovacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	728750 160
Jednostranný otvorený kľúčplne izolovaný Rozmer cez steny 17	613330 17
Nástrčkový kľúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 10	622500 10
Nástrčkový kľúč s rukoväťouplne izolovaný Rozmer cez steny 8	622500 8
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663301 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663301 2,5
Plochý elektrikársky skrutkovačplne izolovaný Šírka čepele b 3	663301 3
Skúšačka napätiaDUSPOL® vrátane puzdra na prenášanie Typ prístroja ANALOG	473106 ANALOG
Puzdro na náradie so zipsom a strednou stenou	691538