



Univerzálne ručné nitovacie kliešte s výkyvnou hlavou



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	770310
GTIN	4045197220608
Trieda položky	72E

Popis

Prevedenie:

Silné teleso klieští s prepracovaným pákovým mechanizmom. Nitovacia hlava otočná o 360°.

Použitie:

Na spracovanie slepých nitov (všetky materiály). Nevhodné pre oceľové nitovacie matice M6 (len pre hliník).

Náhradný diel:

Závitový trň č. 770301, čelusť skľučovadla č. 770305.

Technický opis

Pre nitovacie skrutky	M4; M5; M6
Nátrubok pre slepé nity	2,4; 3; 4; 5 mm
Závitový trň - náustok pre nitovacie matice	M3; M4; M5; M6
Druh produktu	Ručné nitovacie kliešte

Príslušenstvo

Závitový trň so skrutkou Typ M6	770301 M6
---------------------------------	-----------

Závitový trň so skrutkou Typ M3	770301 M3
Pár náhradných čelustí	770305
Závitový trň so skrutkou pre pákové nitovacie kliešte Typ M4	770401 M4
Závitový trň so skrutkou pre pákové nitovacie kliešte Typ M5	770401 M5