

Súprava náradia na elektroniku, 118dielna s kufríkom na náradie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 680400 |
| GTIN | 2050001016485 |
| Trieda položky | 66H |

Popis

Obsah:

Posuvné meradlo **GARANT**: 1 ks č. 410100 veľ. 150
 Očkoplochý kľúč **Stahlwille**®: 1 ks Č. 613500 Veľ. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
 Uholový skrutkovač na vnútorný šesťhran: 1 ks č. 626038 veľ. 0,7; 0,9
 á 1 ks č. 626037 veľ. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
 á 1 ks č. 626039 veľ. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
 Súprava nástrčných kľúčov **GARANT** 1/4: 1 ks Č. 630325 Veľ. SD (41-dielna)
 Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools** na elektroniku: 1 ks Č. 663000 Veľ. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
 Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools**, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 5,5; 8
 Plochý uholový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 4; 5,5
 Uholový skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips: 1 ks č. 669400 veľ. 1; 2
 Skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips: 1 ks č. 668000 veľ. 0; 1; 2; 1K; 2K
 Inšpekčné zrkadlo: 1 ks č. 081620 veľ. 23
 Plochý skrutkovač **Wera** na elektroniku: 1 ks Č. 669900 Veľ. 2,5; 3; 4
 Elektrikársky skrutkovač **Wera** na skrutky Phillips: 1 ks č. 669905 veľ. 0; 1
 Elektrikársky skrutkovač **Wera** na skrutky Pozidriv: 1 ks č. 669910 veľ. 0
 Vodárenské kliešte **KNIPEX**® Cobra®: 1 ks č. 705800 veľ. 125
 antimagnetická pinzeta, špicatá: 1 ks Č. 727520 Veľ. AM
 antimagnetická pinzeta, zúžená/tupá: 1 ks Č. 727580 Veľ. AM
 antimagnetická krížová pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks Č. 727700 Veľ. AM

antimagnetická vyťahovacia pinzeta, na Micro-Packages: 1 ks Č. 727840 Veľ. AM
 antimagnetická pinzeta, plne izolovaná, špicatá: 1 ks Č. 727920 Veľ. AM
 Montážne upínacie kliešte: 1 ks č. 727950 veľ. 200
 Bočné štiepacie kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 726210 veľ. 125
 Špicaté kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 727170 veľ. 140
 Ploché kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 727165 veľ. 140
 Vanádiové bočné štiepacie kliešte **GARANT**: 1 ks č. 723040 veľ. 160
 Automatické odizolovacie kliešte **GARANT**: 1 ks č. 728613 veľ. 6
 Pinzeta na sťahovanie laku: 1 ks č. 728770 veľ. 120
 Nožnice na káble, malé: 1 ks č. 730100 veľ. 160
 Vyrážač závlačiek s puzdrom: 1 ks Č. 748201 Veľ. 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Zámočnícke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750100 veľ. 100
 Univerzálny nôž **Tajima** s odlamovacími čepeľami: 1 ks č. 844900
 Nastaviteľný kľúč: 1 ks č. 813961 veľ. 150
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 ČIERNY
 Bateria, LED: 1 ks Č. 081437 ČIERNY
PARAT® kufrík na náradie: 1 ks č. 692500

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

| | |
|--|-----------------------|
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081557 LR3 |
| Počet obsiahnutých batérií | 3 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Druh produktu | Sortiment nástrojov |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 5,5 | 663000 5,5 |
| Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 4 | 613500 4 |
| Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 8 | 664100 8 |
| Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 3,5 | 663000 3,5 |
| Odizolovacie kliešte pre prierez vodiča 6 | 728613 6 |

| | |
|--|-------------|
| Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 2 | 663000 2 |
| Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1 | 668000 1 |
| Uhlový skrutkovač pre skrutky Phillips Veľkosť krížovej drážky 2 | 669400 2 |
| Krížová pinzeta tupá / zahnutá, 160 mm Materiál AM | 727700 AM |
| Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11 | 613500 11 |
| Malé nožnice na káble Celková dĺžka 160 | 730100 160 |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 3/32 | 626039 3/32 |
| Ploché kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140 | 727165 140 |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 4 | 626037 4 |
| Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 4 | 664800 4 |
| 6-hranný uhlový kľúčfosfátovaný Šesťhran 0,7 | 626038 0,7 |
| Posuvné meradlo Rozsah merania 150 | 410100 150 |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1,3 | 626037 1,3 |
| Vyťahovacia pinzeta pre mikrobalenie 8 - 14 pinov Materiál AM | 727840 AM |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1/8 | 626039 1/8 |
| Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5 | 613500 5 |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 5 | 626037 5 |
| Súprava vyrážačov závlačiek s vodiacim puzdromv plastovom puzdre Počet vyrážačov závlačiek 9 | 748201 9 |
| Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13 | 613500 13 |
| Hliníkový kufor na náradie s miskou na dne a tabuľami na náradie | 692000 |
| Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10 | 613500 10 |
| Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca41-dielne Typ SD | 630325 SD |
| Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka čepele b 2,5 | 669900 2,5 |
| | 668000 2K |

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou
Veľkosť krížovej drážky 2K

| | |
|--|--------------|
| Pinzeta špicatá, 125 mm tvar AA Materiál AM | 727520 AM |
| Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7 | 613500 7 |
| Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky PozidrivESD Veľkosť krížovej drážky 0 | 669910 0 |
| Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava Celková dĺžka 125 | 726210 125 |
| Montážne zvieracie kliešte so západkami Celková dĺžka 200 | 727950 200 |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1,5 | 626037 1,5 |
| Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1K | 668000 1K |
| Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 0 | 668000 0 |
| Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140 | 727170 140 |
| Inšpekčné zrkadlo Rozmery zrkadla 23 | 081620 23 |
| Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm 120 mm, tvar 2a Materiál AM | 727580 AM |
| Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 1 | 669905 1 |
| Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 2,5 | 663000 2,5 |
| Nastaviteľný kľúč s krytom rukoväti Celková dĺžka 150 | 813961 150 |
| Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160 | 723040 160 |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 2,5 | 626037 2,5 |
| Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 4 | 663000 4 |
| 6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 3 | 626037 3 |
| Izolačná páska Farba BLACK | 083654 BLACK |
| Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5 | 613500 5,5 |
| Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 8 | 626250 8 |
| | 750100 100 |

Zámočnicke kladivo sochranným puzdrom násady
Hmotnosť bez násady 100

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou
Veľkosť krížovej drážky 2

668000 2

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8

613500 8

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 3,2

613500 3,2

6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 2

626037 2

6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 3/16

626039 3/16

Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 5,5

664100 5,5

Pinzeta tvar AA rovná, izolovaná Materiál AM

727920 AM

Univerzálny nôžs 3 čepeľami, 9 mm

844900

Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka
čepele b 4

669900 4

Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka
čepele b 3

669900 3

6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1/16

626039 1/16

6-hranný uhlový kľúčfosfátovaný Šesťhran 0,9

626038 0,9

LED baterkas batériami Farba BLACK

081437 BLACK

Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 5,5

664800 5,5

Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť
krížovej drážky 0

669905 0

Pinzeta na sťahovanie laku s nožmi 0,6 mm Celková dĺžka
120

728770 120

Uhlový skrutkovač pre skrutky Phillips Veľkosť krížovej
drážky 1

669400 1

Súprava náradia na elektroniku, 118dielnabez kufra

680405