



## Momentový skrutkovač, Typ: 9IP



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659950 9IP
GTIN	4013288093400
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Osvedčená rukoväť Kraftform, pištoľová rukoväť od 5 Nm. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný krútiaci moment **pre príslušnú veľkosť skrutky**.

Vďaka plombe je mechanika v rukoväti chránená proti prestaveniu a manipulácii. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na konci rukoväti.

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní.

#### Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné.

Veľ. 2 – 4 pre skrutky s vnútorným šesťhrannom.

Veľ. TX6 – TX20 na skrutky s profilom **Torx®**.

Veľ. 6IP – 20IP pre skrutky s **profilom Torx Plus®**.

#### Použitie:

Ideálny na montáž otočných rezných platničiek.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

nastavený ťahovací moment	1,4 Nm
Dĺžka čepele	65 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %

nastavený ťahovací moment	140 cNm
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	prednastavený
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Forma pripojenia	pevný
Merací proces	Krútiaci moment
Celková dĺžka L	175 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnosť	117 g
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Označenie výrobcu	300 IP
Pevne nastavený krútiaci moment	áno
Druh produktu	Momentový skrutkovač