

Súprava náradia A / 95dielna – základné vybavenie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680560
GTIN	2050001021847
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Bežné súpravy, ktoré je možné skladovať v dielenských vozíkoch, pracovných stoloch, zásuvkových skriniach atď.

Rozsah balenia:

Zvinovací meter **Tajima**: 1 ks č. 462300 veľ. 5

Polguľový pilník **DICK**, sek 2: 1 ks č. 513200 veľ. 200

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva: 1 ks č. 519400 veľ. 120

Súprava zámočnických pilníkov v plechovom puzdre: 1 ks Č. 518950 (6-dielna)

Ručná drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 4

Súprava obojstranných vidlicových kľúčov **Stahlwille**®: 1 ks Č. 611000 Veľ. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Súprava dvojočkových kľúčov **Stahlwille**®: 1 ks Č. 615500 Veľ. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Súprava uhlových skrutkovačov na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10mm)

Súprava nástrčných kľúčov **Stahlwille**®, 1/2 palca, vrátane unášacích dielov: 1 ks Č. 637916 Veľ. 6 (28-dielna)

Súprava plochých skrutkovačov **Wera**: 1 ks Č. 660110 Veľ. 6 (3,5 - 10 mm)

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** 110 – 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 2,5

Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools**, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5

Krátky skrutkovač **Wera** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668260 Veľ. 2S

Súprava skrutkovačov **Wera** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667710 Veľ. 3 (3-dielna)

Silové kombinované kliešte **KNIPEX**®, chrómované: 1 ks č. 700400 veľ. 180

Vodárenské kliešte **KNIPEX**[®]: 1 ks č. 705900 veľ. 250
 Bočné štiepacie kliešte **KNIPEX**[®], chrómované: 1 ks č. 724861 veľ. 160
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175
 Súprava pribojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
 Zámočnicke kladivo **GARANT**: 1 ks č. 750110 veľ. 500
 Plastové kladivo **Wera** s uretánovými nadstavcami: 1 ks č. 754200 veľ. 32
 Prepichovač **PB Swiss Tools** s plastovou rukoväťou: 1 ks č. 831600 veľ. 110
 Trojhranný dutý škrabák **RENNSTEIG** s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 836010 veľ. 150
 Plochý škrabák **RENNSTEIG** s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 837020 veľ. 200
 Univerzálny nôž **Tajima**, 18 mm čepeľ: 1 ks č. 845030
 Plastová olejnička s mosadznou trubičkou: 1 ks č. 083529 veľ. 80
 Teleskopický magnetický zdvihák: 1 ks č. 081650 (dĺžka 160 – 670 mm)
 Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 ČIERNY

Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu Ø hlavy kladiva 32	754200 32
Siko kliešte Cobra [®] chrómované Celková dĺžka 250	705900 250
Sada skrutkovačov pre skrutky Phillips, s rukoväťou Kraftform Počet skrutkovačov 3	667710 3
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 10	611000 10
Plochý škrabák Dĺžka čepele 200	837020 200
Silové kombinované kliešte, chrómované, s opláštenou rukoväťou Celková dĺžka 180	700400 180
Teleskopický magnetický zdvihák	081650
Prepichovač s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831600 110
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
LED baterkas batériami Farba BLACK	081437 BLACK

Malá plastová olejnička Objem 80	083529 80
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Počet skrutkovačov 6	660110 6
Polguľatý pilník Dĺžka bez pántu 200	513200 200
Sada priebojníkovv plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724860 160
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 2,5	665020 2,5
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 1 čepeľou, 18 mm	845030
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca28-dielne Typ 6	637916 6
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 2S	668260 2S
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 6,5	664100 6,5
plochý sekáč Celková dĺžka 175	740500 175
Trojhranný dutý škrabák Dĺžka čepele 150	836010 150
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 500	750110 500
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov,poniklovaný Počet skrutkovačov 8	626072 8
Ručná drôtená kefaOceľový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 4	575000 4
Súprava zámočnických pilníkov, 6-dielnav plechovom puzdre	518950
Zvinovací meterextra stabilné Dĺžka pásu 5	462300 5
Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením Počet kľúčov 10	615500 10
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform Počet skrutkovačov 5	660110 5