

Súprava náradia na elektroniku, 118dielna bez kufra



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680405
GTIN	2050001016805
Trieda položky	66H

Popis

Obsah:

Posuvné meradlo **GARANT**: 1 ks č. 410100 veľ. 150
 Očkoplochý kľúč **Stahlwille**[®]: 1 ks Č. 613500 Veľ. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
 Uholový skrutkovač na vnútorný šesťhran: 1 ks č. 626038 veľ. 0,7; 0,9
 á 1 ks č. 626037 veľ. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
 á 1 ks č. 626039 veľ. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
 Súprava nástrčných kľúčov **GARANT** 1/4: 1 ks Č. 630325 Veľ. SD (41-dielna)
 Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools** na elektroniku: 1 ks Č. 663000 Veľ. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
 Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools**, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 5,5; 8
 Plochý uholový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 4; 5,5
 Uholový skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips: 1 ks č. 669400 veľ. 1; 2
 Skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips: 1 ks č. 668000 veľ. 0; 1; 2; 1K; 2K
 Inšpekčné zrkadlo: 1 ks č. 081620 veľ. 23
 Plochý skrutkovač **Wera** na elektroniku: 1 ks Č. 669900 Veľ. 2,5; 3; 4
 Elektrikársky skrutkovač **Wera** na skrutky Phillips: 1 ks č. 669905 veľ. 0; 1
 Elektrikársky skrutkovač **Wera** na skrutky Pozidriv: 1 ks č. 669910 veľ. 0
 Vodárenské kliešte **KNIPEX**[®] Cobra[®]: 1 ks č. 705800 veľ. 125
 antimagnetická pinzeta, špicatá: 1 ks Č. 727520 Veľ. AM
 antimagnetická pinzeta, zúžená/tupá: 1 ks Č. 727580 Veľ. AM
 antimagnetická krížová pinzeta, zalomená/tupá: 1 ks Č. 727700 Veľ. AM
 antimagnetická vyťahovacia pinzeta, na Micro-Packages: 1 ks Č. 727840 Veľ. AM

antimagnetická pinzeta, plne izolovaná, špicatá: 1 ks Č. 727920 Veľ. AM
 Montážne upínacie kliešte: 1 ks č. 727950 veľ. 200
 Bočné štiepacie kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 726210 veľ. 125
 Špicaté kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 727170 veľ. 140
 Ploché kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 727165 veľ. 140
 Vanádiové bočné štiepacie kliešte **GARANT**: 1 ks č. 723040 veľ. 160
 Automatické odizolovacie kliešte **GARANT**: 1 ks č. 728613 veľ. 6
 Pinzeta na sťahovanie laku: 1 ks č. 728770 veľ. 120
 Nožnice na káble, malé: 1 ks č. 730100 veľ. 160
 Vyrážač závlačiek s puzdrom: 1 ks Č. 748201 Veľ. 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Zámočnicke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750100 veľ. 100
 Univerzálny nôž **Tajima** s odlamovacími čepeľami: 1 ks č. 844900
 Nastaviteľný kľúč: 1 ks č. 813961 veľ. 150
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 ČIERNY
 Bateria, LED: 1 ks Č. 081437 ČIERNY

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1,5	626037 1,5
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 3/16	626039 3/16
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 4	663000 4
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663000 5,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2K	668000 2K
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613500 5,5

Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 8	626250 8
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 8	664100 8
Inšpekčné zrkadlo Rozmery zrkadla 23	081620 23
Odizolovacie kliešte pre prierez vodiča 6	728613 6
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 2	663000 2
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 5	626037 5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 3,2	613500 3,2
Zámočnicke kladivo sochranným puzdrom násady Hmotnosť bez násady 100	750100 100
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668000 1
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613500 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613500 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5	613500 5
6-hranný uhlový kľúčfosfátovaný Šesťhran 0,9	626038 0,9
Vyťahovacia pinzeta pre mikrobalenie 8 - 14 pinov Materiál AM	727840 AM
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663000 2,5
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 5,5	664100 5,5
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 0	669905 0
Montážne zvieracie kliešte so západkami Celková dĺžka 200	727950 200
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 4	664800 4
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 4	626037 4
Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	723040 160
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 3/32	626039 3/32
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka čepele b 2,5	669900 2,5

6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1/16	626039 1/16
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668000 2
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613500 8
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 2,5	626037 2,5
Uhlový skrutkovač pre skrutky Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	669400 1
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1,3	626037 1,3
Pinzeta tvar AA rovná, izolovaná Materiál AM	727920 AM
Ploché kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140	727165 140
Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky PozidrivESD Veľkosť krížovej drážky 0	669910 0
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
LED baterkas batériami Farba BLACK	081437 BLACK
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 3	626037 3
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka čepele b 4	669900 4
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava Celková dĺžka 125	726210 125
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsESD Veľkosť krížovej drážky 1	669905 1
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 4	613500 4
Súprava vyrážačov závlačiek s vodiacim puzdromv plastovom puzdre Počet vyrážačov závlačiek 9	748201 9
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1K	668000 1K
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro, ESD Šírka čepele b 3	669900 3
Malé nožnice na káble Celková dĺžka 160	730100 160
Nastaviteľný kľúč s krytom rukoväti Celková dĺžka 150	813961 150
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 0	668000 0
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613500 11

Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm 120 mm, tvar 2a Materiál AM	727580 AM
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613500 13
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 5,5	664800 5,5
6-hranný uhlový kľúčfosfátovaný Šesťhran 0,7	626038 0,7
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 1/8	626039 1/8
Pinzeta na sťahovanie laku s nožmi 0,6 mm Celková dĺžka 120	728770 120
Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140	727170 140
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca41-dielne Typ SD	630325 SD
Pinzeta špicatá, 125 mm tvar AA Materiál AM	727520 AM
Krížová pinzeta tupá / zahnutá, 160 mm Materiál AM	727700 AM
6-hranný uhlový kľúčponiklovaný Šesťhran 2	626037 2
Univerzálny nôžs 3 čepeľami, 9 mm	844900
Uhlový skrutkovač pre skrutky Phillips Veľkosť krížovej drážky 2	669400 2
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663000 3,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613500 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613500 6
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 125	705800 125