

Súprava montážneho náradia, 90-dielna s kufrom na náradie GARANT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680275
GTIN	2050001016867
Trieda položky	66H

Popis

Použitie:

Obsahuje **vysokokvalitné základné vybavenie na údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.**

Rozsah balenia:

Plastový skladací meter **WIHA** 2 m: 1 ks č. 466200 veľ. 2

Plochý pilník **DICK** s rukoväťou a veľkým úberom: 1 ks č. 515000 veľ. 200

Oblúčková minipílka **GARANT**: 1 ks č. 581195

Súprava očkoplochých kľúčov **GARANT**: 1 ks Č. 613610 Veľ. 9 (5,5 - 19 mm)

Súprava uhlových skrutkovačov **PB Swiss Tools** na skrutky Torx®: 1 ks Č. 624810 Veľ. 8 (TX6 – TX25)

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov **GARANT** s guľovou hlavou a pridržiacou funkciou na plastovej násade: 1 ks Č. 627132 Veľ. 9 (1,5 - 10 mm)

Súprava nástrčných kľúčov **GARANT** 1/4: 1 ks Č. 630299 Veľ. 6 (39-dielna)

Súprava plochých skrutkovačov **GARANT**: 1 ks Č. 660036 Veľ. 6 (3,5 - 10 mm)

Skrutkovač **GARANT** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **GARANT**: 1 ks č. 700940 veľ. 180

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 705800 veľ. 250

Ploché zaoblené kliešte **GARANT**, zahnuté: 1 ks č. 713440 veľ. 200

Kliešte **KNIPEX**® na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719790 Veľ. J2

Kliešte **KNIPEX**® na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719890 Veľ. A2

Bočné štípacie kliešte **GARANT**: 1 ks č. 724840 veľ. 160

Súprava sekáčov a priebojníkov **PB Swiss Tools**: 1 ks Č. 745100 (6-dielna)

Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou: 1 ks č. 750450 veľ. 300

Kombinované zámočnicke/mäkké kladivo: 1 ks č. 754880 veľ. 30

Kufor na náradie **GARANT**: 1 ks č. 692790

Upozornenie:

Náradie sa dodáva uvoľnené.

Technický opis

Druh produktu	Sortiment nástrojov
---------------	---------------------

Príslušenstvo

Viacúčelový plochý pilník špeciálny sek; komplet s rukoväťou Dĺžka bez pántu 200	515000 200
Presné kliešte na poistné krúžky Typ A2	719890 A2
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
Zámočnicke kladivo s 3-zložkovou násadou Hmotnosť bez násady 300	750450 300
Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet skrutkovačov 6	660031 6
Plastový skladací meter Dĺžka 2	466200 2
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca39-dielne Typ 6	630299 6
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s pridrznou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi Celková dĺžka 200	713440 200
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 250	705800 250
Kombinované kladivo Ø hlavy kladiva 30	754880 30
Sada kombinovaných kľúčov Počet kľúčov 9	613610 9
Servisný kufor na náradie z X-ABS s priehradkami	692790

Presné kliešte na poistné krúžky Typ J2	719790 J2
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 180	700940 180
Súprava sekáčov a priebojníkov v plastovom držiakuŠpeciálna kvalita Počet kusov náradia 6	745100 6
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
Sada kombinovaných kľúčov Počet kľúčov 9	613510 9
Súprava uhlových skrutkovačov na skrutky Torx®chrómovaná Počet skrutkovačov 8	624810 8
Rámová mini pílkaErgonomická rukoväť	581195
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Súprava montážneho náradia, 90-dielnabez kufra na náradie	680280