

HOLEX**Ručné nitovacie kliešte, Typ: HN35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770200 HN35
GTIN	4045197197368
Trieda položky	72E

Popis**Prevedenie:**

Cenovo výhodné nitovacie kliešte.

Použitie:

Na spracovanie slepých nitov (všetky materiály).

Náhradný diel:

Čeluste skľučovadla č. 770230, náustok č. 770240.

Technický opis

Hmotnosť	500 g
Pre slepé nity Oceľ	3 - 4 mm
pre slepé nity Hliník, meď	3 - 5 mm
Celková dĺžka	265 mm
Druh produktu	Ručné nitovacie kliešte

Príslušenstvo

Pružina ramien Typ HN35	770250 HN35
Náhradný náustok Typ 125	770240 125

Náhradný náustok Typ 123	770240 123
Náhradný náustok Typ 024	770240 024
Náhradný náustok Typ 124	770240 124
Pár náhradných čelustí	770230