

## Sortiment náradia V / 100dielna - základná výbava



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680570
GTIN	2050001021854
Trieda položky	66H

### Popis

#### Použitie:

Bežné súpravy, ktoré je možné skladovať v dielenských vozíkoch, pracovných stoloch, zásuvkových skriniach atď.

#### Rozsah balenia:

Zvinovací meter **Tajima**: 1 ks č. 462300 veľ. 5

Polguľový pilník **DICK**, 200 mm, sek: 1 ks č. 513200 veľ. 200

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva: 1 ks č. 519400 veľ. 120

Súprava zámočníckych pilníkov v plechovom puzdre: 1 ks Č. 518950 (6-dielna)

Ručná drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 4

Súprava obojstranných vidlicových kľúčov **GARANT**: 1 ks Č. 610610 Veľ. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Súprava dvojočkových kľúčov **GARANT**: 1 ks Č. 615610 Veľ. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Súprava uhlových skrutkovačov na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10 mm)

Súprava nástrčných kľúčov, 1/2 palca, vrátane unášacích dielov: 1 ks Č. 638018 Veľ. 12 (33-dielna)

Súprava plochých skrutkovačov: 1 ks Č. 660711 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** 110 – 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 2,5

Plochý skrutkovač **PB Swiss Tools**, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5

Skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips krátky: 1 ks Č. 668000 Veľ. 2K

Súprava skrutkovačov na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668411 Veľ. 3 (1-3)

Silové kombinované kliešte **GARANT**, chrómované: 1 ks č. 700340 veľ. 180

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 705700 veľ. 250

Bočné štípacie kliešte **GARANT**, chrómované: 1 ks č. 724840 veľ. 160  
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175  
 Súprava priebojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120mm)  
 Zámočnícke kladivo: 1 ks č. 750125 veľ. 500  
 Plastové kladivo **Wera** s uretánovými nadstavcami: 1 ks č. 754200 veľ. 32  
 Prepichovač **PB Swiss Tools**, 200 mm, s plastovou rukoväťou: 1 ks č. 831600 veľ. 110  
 Trojhranný dutý škrabák **RENNSTEIG** s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 836010 veľ. 150  
 Plochý škrabák **RENNSTEIG** s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 837020 veľ. 200  
 Univerzálny nôž **Tajima**, 18 mm čepeľ: 1 ks Č. 845030 Veľ. 2K  
 Plastová olejníčka s mosadznou trubičkou: 1 ks č. 083529 veľ. 80  
 Teleskopický magnetický zdvihák: 1 ks č. 081650 (dĺžka 160 – 670 mm)  
 Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 ČIERNY

## Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

plochý sekáč Celková dĺžka 175	740500 175
Plochý škrabák Dĺžka čepele 200	837020 200
Trojhranný dutý škrabák Dĺžka čepele 150	836010 150
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 10	610610 10
Prepichovač s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831600 110
Polguľatý pilník Dĺžka bez pántu 200	513200 200
Súprava plochých skrutkovačov so silovou rukoväťou Počet skrutkovačov 5	660711 5
Stranové štípacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca33-dielne Typ 12	638018 12
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 6,5	664100 6,5

Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu Ø hlavy kladiva 32	754200 32
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, poniklovaný Počet skrutkovačov 8	626072 8
Zámočnicke kladivo Hmotnosť bez násady 500	750125 500
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s plastovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2K	668000 2K
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 2,5	665020 2,5
LED baterka s batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Zvinovací meter extra stabilné Dĺžka pásu 5	462300 5
Silové kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 180	700340 180
Súprava skrutkovačov pre Phillips, so silovou rukoväťou Počet skrutkovačov 3	668411 3
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Súprava zámočnických pilníkov, 6-dielna v plechovom puzdre	518950
Teleskopický magnetický zdvihák	081650
Ručná drôtená kefa Ocelový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 4	575000 4
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 1 čepeľou, 18 mm	845030
Malá plastová olejníčka Objem 80	083529 80
Sada priebojníkov v plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6
Siko kliešte s drážkou, chrómované, Celková dĺžka 250	705000 250
Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením Počet kľúčov 10	615500 10