

KANON
Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 60cNm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659949 60
GTIN	4580125347533
Trieda položky	66F

Popis
Prevedenie:

Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ø	25 mm
Ukazovateľ	analógová
Maximálny ťahovací moment	60 cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	0,5 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 60 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,05 - 0,6 Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač

Celková dĺžka L	110 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Norma	DIN EN ISO 6789
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Hmotnosť	99 g
Kalibrácia	O3
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2