

## Súprava montážneho náradia, 59-dielna s boxom na náradie z ocelového plechu



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680300
GTIN	2050001016423
Trieda položky	66H

### Popis

#### Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na **údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.**

#### Rozsah balenia:

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 466005 veľ. 2

Drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 3

Súprava dielenských pilníkov **DICK** s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)

Univerzálna pílká **PUK**®: 1 ks č. 581220 veľ. 150

Obojstranný vidlicový kľúč **GARANT** 6 – 34 mm s násadou: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6x7 – 30x34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s plastovou násadou: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10 mm)

Súprava plochých skrutkovačov **PB Swiss Tools**: 1 ks Č. 660910 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)

Plochý uhlový skrutkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5

Skúšačka napätia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5

Skrutkovač **PB Swiss Tools** na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668100 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 701500 veľ. 180

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 705500 veľ. 250

Štiepacie kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 706610 veľ. 210

Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250  
 Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**® s reznou hranou: 1 ks č. 713150 veľ. 160  
 Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Veľ. J2  
 Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Veľ. A2  
 Bočné štiepacie kliešte **KNIPEX**®: 1 ks č. 724900 veľ. 160  
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 veľ. 175  
 Súprava priebojníkov a jamkovač **RENNSTEIG**: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Zámočnicke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750110 veľ. 300  
 Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32  
**PB Swiss Tools** výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110  
 Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300 veľ. 175  
 Plastová olejnička: 1 ks č. 083532 veľ. 125  
 Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY  
 Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Veľ. B  
 Box na náradie z ocelového plechu: 1 ks č. 693455 veľ. 5/530

**Upozornenie:****Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Druh produktu	Sortiment nástrojov
---------------	---------------------

**Príslušenstvo**

Siko kliešte s drážkami, inkoustované Celková dĺžka 250	704900 250
Výstružník s plastovou rukoväťou Dĺžka čepele 110	831700 110
Sada skrutkovačov do slotu s „multicraft“ rukoväťou Počet skrutkovačov 5	660910 5
Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdreSek 2 Dĺžka bez pántu 200	517200 200
Ručná drôtená kefaOcelový drôt hladký 0,35 mm Počet radov osadenia 3	575000 3
Kliešte na poistné krúžky Typ J2	719805 J2
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125	083532 125
Sada priebojníkovv plastovom držiaku Počet kusov náradia 6	745600 6

Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160	724900 160
Univerzálně uchopovací kliešte s hranolovými čelistami Celková délka 250	708205 250
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov,poniklovaný Počet skrutkovačov 8	626072 8
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32	754500 32
Nôž na káble, s pevnou čepeľou	844300
Zámočnické kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 300	750110 300
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668100 1
Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené Celková délka 160	713150 160
Súprava obojstranných otvorených kľúčov Počet kľúčov 12	610610 12
Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668100 2
Box na náradie z ocelového plechu „Extra“ Typ 5/530	693455 5/530
Ťažké štiepacie kliešte Celková délka 210	706610 210
Kliešte na poistné krúžky Typ A2	719905 A2
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 3,5	665020 3,5
plochý sekáč Celková délka 175	740500 175
Uhlový plochý skrutkovač Šírka čepele b 6,5	664800 6,5
Izolačná páska Farba BLACK	083654 BLACK
Permanentný značkovač Dura-Ink® 15 Písacia farba B	085154 B
Kombinované kliešte, leštené Celková délka 180	701500 180
Univerzálna píla “PUK” s univerzálnym kotúčom (310)Pevná rukoväť	581220
Súprava montážneho náradia, 59-dielnabez boxu	680305
Drevený skladací meter, žltý Dĺžka 2	466005 2