

## Súprava náradia pre učňovské odbory elektronikov, 25dielna bez tašky na náradie



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680445
GTIN	2050001017567
Trieda položky	66H

### Popis

#### Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné základné vybavenie pre učňov v odbore elektronik, nadväzuje na dostupné vybavenie v dielni.

#### Rozsah balenia:

Posuvné meradlo **GARANT**: 1 ks č. 410100 veľ. 150

Drevený skladací meter **STABILA**®: 1 ks č. 465960 veľ. 2

Polguľový pilník **DICK**: 1 ks č. 513300 veľ. 250

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva: 1 ks č. 519400 veľ. 120

Univerzálna píłka **PUK**®: 1 ks č. 581220 veľ. 150

Plochý skrutkovač **Wera**, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 663100 Veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Skrutkovač **Wera** na skrutky Phillips, izolovaný podľa VDE: 1 ks Č. 668600 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 701700 veľ. 160

Vodárenské kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 705740 veľ. 250

Ploché kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 710300 veľ. 160

Gulaté kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks č. 710700 veľ. 160

Ploché zaoblené kliešte **KNIPEX**®, izolované podľa VDE: 1 ks Č. 713300 Veľ. 160; 200

Bočné štiepacie kliešte **GARANT** na elektroniku: 1 ks č. 726210 veľ. 125

Automatické odizolovacie kliešte **JOKARI**®: 1 ks č. 728622 veľ. 6

Odplášťovací a odizolovací nástroj **JOKARI**® na všetky bežné koaxiálne káble: 1 ks Č. 729806 Veľ. RG58/59

Zámočnicke kladivo **GARANT** s hickorovou násadou: 1 ks č. 750110 veľ. 300

Plastové kladivo: 1 ks č. 754200 veľ. 32

Nôž na káble s drevenou rukoväťou, zatvárací: 1 ks č. 844500 veľ. 1

**Upozornenie:**

**Náradie sa dodáva uvoľnené.**

## Technický opis

Druh produktu

Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

Nôž na káble s drevenou rukoväťou, zatvárací Typ 1

844500 1

Ploché kliešte, chrómované, sizolované podľa VDE Celková dĺžka 160

710300 160

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5

663100 5,5

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5

663100 2,5

Siko kliešte Aligator® Opláštenie rukoväti podľa VDE Celková dĺžka 250

705740 250

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 8

663100 8

Ploché kliešte, chrómované izolované podľa VDE Celková dĺžka 160

710700 160

Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava Celková dĺžka 125

726210 125

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120

519400 120

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5

663100 3,5

Kruhový odplášťovač na koaxiálne káble Pre typ koaxiálnych káblov RG58/59

729806 RG58/59

Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu Ø hlavy kladiva 32

754200 32

Drevený skladací meter, biely Dĺžka 2

465950 2

750110 300

Zámočnické kladivo sochranným golierom násady  
Hmotnosť bez násady 300

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou  
Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2

668600 2

Univerzálna píla "PUK" s univerzálnym kotúčom (310)Pevná  
rukoväť

581220

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou  
Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1

668600 1

Kombinované kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE  
Celková dĺžka 160

701700 160

Polguľatý pilník Dĺžka bez pántu 250

513300 250

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne  
izolovaný Šírka čepele b 4

663100 4

Odizolovacie kliešte, cenovo výhodné prevedenie pre  
prierez vodiča 6

728622 6

Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková  
dĺžka 160

713300 160

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne  
izolovaný Šírka čepele b 6,5

663100 6,5

Ploché zaoblené kliešte rovnéizolované podľa VDE Celková  
dĺžka 200

713300 200

Posuvné meradlo Rozsah merania 150

410100 150