

KANON**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 120cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659949 120
GTIN	4580125347540
Trieda položky	66F

Popis**Prevedenie:**

Nastaviteľné pomocou mikrometrickej stupnice. Profilovaná rukoväť z ľahkého kovu.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Ukazovateľ	analógová
Ø	30 mm
Členenie stupnice 1 dielik =	1 cNm
Maximálny ťahovací moment	120 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	20 - 120 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,2 - 1,2 Nm
Celková dĺžka L	157 mm

Hmotnosť	192 g
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Kalibrácia	O3
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2